

Garant GRIDLINE

## Ripiano, Altezza frontalino: 25mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	935110 25
GTIN	4067263125761
Classe articolo	9GK

### Descrizione

#### Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Ripiani standard da appendere. **Portata 150 kg.**

#### Verniciatura:

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

#### Nota:

- Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
- I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.

### Descrizione tecnica

Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Altezza frontalino	25 mm
Esecuzione ripiano	Ripiano fisso
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza	703 mm

## Scheda tecnica

Profondità	575 mm
Larghezza in G	26
Profondità in G	20
Tipo di prodotto	Ripiano