


Garant GRIDLINE

Ripiano fessurato, Altezza frontalino: 100mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	935111 100
GTIN	4067263130000
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Sempre necessari in tutti i casi di montaggio di sportelli a battente/porte scorrevoli in abbinamento a cassette. Necessari in caso di battuta di 50 mm al di sopra e al di sotto per il montaggio degli sportelli a battente/porte scorrevoli. **Portata 200 kg.**

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

- **Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.**
- **I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.**

Descrizione tecnica

Altezza frontalino	100 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Esecuzione ripiano	Ripiano fisso
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Spessore del materiale	1,2 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza	703 mm
Profondità	575 mm
Larghezza in G	26
Profondità in G	20
Tipo di prodotto	Ripiano