

Garant GRIDLINE

Ripiano, Altezza frontalino: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	935120 25
GTIN	4067263125778
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Ripiani standard da appendere. **Portata 150 kg.**

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

- Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
- I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.

Descrizione tecnica

Esecuzione ripiano	Ripiano fisso
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Altezza frontalino	25 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza	953 mm

Scheda tecnica

Profondità	575 mm
Larghezza in G	36
Profondità in G	20
Tipo di prodotto	Ripiano