

Garant GRIDLINE

Ripiano estraibile 75 kg, 36×24G, Altezza montato: 75mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931364 75
GTIN	4067263125754
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Ripiano a **estrazione totale**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 75 mm. Senza fori per divisori fessurati.

Fornitura:

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Non adatto al montaggio in corpi su ruote.

Descrizione tecnica

Con cassette con sblocco di sicurezza	no
Altezza montato	75 mm
Superficie utile dei cassette in G	36×24
Profondità utile in G	24
Peso	17,5 kg
Campo d'impiego	Cassettiera per utensili
Larghezza utile in G	36
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G	36×24G
Larghezza utile	900 mm
Profondità utile	600 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile