

Garant GRIDLINE

### Set di ante a battente, Larghezza dei cassetti 26G, Altezza incluso telaio: 1200mm



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	935710 1200
GTIN	4067263130062
Classe articolo	9GK

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Le ante sono rinforzate sui lati interni e richiudibili mediante maniglia con **serratura a cilindro**. Il set dell'avancorpo è composto da 2 ante battenti, 2 guide laterali e 2 listelli di arresto. I moduli con ante battenti possono essere dotati di ripiani, cassetti e ripiani estraibili.

##### Verniciatura:

Telaio grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

##### Nota:

Ante disponibili anche in altezze intermedie. Prezzo su richiesta.

#### Descrizione tecnica

Profondità telaio	80 mm
Altezza utile	1100 mm
Campo d'impiego	Scaffale a cassetti
Altezza incluso telaio	1200 mm
Spessore del materiale	1,2 mm

## Scheda tecnica

Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	Larghezza dei cassettei 26G
Tipo di prodotto	Ante battenti