


Garant GRIDLINE

Ripiano fessurato, Altezza frontalino: 100mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	935161 100
GTIN	4067263130055
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Sempre necessari in tutti i casi di montaggio di sportelli a battente/porte scorrevoli in abbinamento a cassette. Necessari in caso di battuta di 50 mm al di sopra e al di sotto per il montaggio degli sportelli a battente/porte scorrevoli. **Portata 200 kg.**

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

- **Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.**
- **I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.**

Descrizione tecnica

Altezza frontalino	100 mm
Esecuzione ripiano	Ripiano fisso
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	200 kg
Campo d'impiego	Scaffale a cassette
Spessore del materiale	1,2 mm

Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Larghezza	1453 mm
Profondità	675 mm
Larghezza in G	56
Profondità in G	24
Tipo di prodotto	Ripiano