


Garant **GRIDLINE**

Ripiano fessurato, Altezza frontalino: 25mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	935161 25
GTIN	4067263130048
Classe articolo	9GK

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore. Ripiani standard da appendere. **Portata 150 kg.**

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

- **Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.**
- **I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.**

Descrizione tecnica

Campo d'impiego	Scaffale a cassetti
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	150 kg
Altezza frontalino	25 mm
Esecuzione ripiano	Ripiano fisso
Esecuzione ripiano	Ripiano diritto
Esecuzione ripiano	Ripiano fessurato
Spessore del materiale	1,2 mm
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Scheda tecnica

Larghezza	1453 mm
Profondità	675 mm
Larghezza in G	56
Profondità in G	24
Tipo di prodotto	Ripiano