

Garant GRIDLINE

**Ripiano estraibile 75 kg, 26×24G, Altezza montato: 75mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931184 75
GTIN	4067263126027
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Ripiano a **estrazione totale**. Parte anteriore aperta, altezza telaio laterale 46 mm, altezza montati 75 mm. Senza fori per divisori fessurati.

**Per:**

Armadio bordo macchina 30×28G.

**Fornitura:**

Ripiano estraibile completo con cad. 1 paio di guide.

**Verniciatura:**

**Termoverniciati** in grigio chiaro RAL 7035.

**Nota:**

Non adatto almontaggio in corpi su ruote.

**Descrizione tecnica**

Altezza montato	75 mm
Profondità utile in G	24
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Peso	13,8 kg
Campo d'impiego	Cassettiera per utensili
Con cassetti con sblocco di sicurezza	no
Larghezza utile in G	26
Spessore del materiale	1,2 mm

Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cassette Larghezza utile × Profondità utile in G	26×24G
Larghezza utile	650 mm
Profondità utile	600 mm
Tipo di prodotto	Ripiano estraibile