

**Kraftform Kompakt assortimenti VDE, Numero pezzi: 18****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	667262 18
GTIN	4013288229991
Classe articolo	63H

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura **Kraftform** con **lame intercambiabili lunghe 154 mm (incluse chiavi per quadri elettrici) completamente isolate fino a 1000 V** secondo le norme **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** e un rilevatore di tensione (fino a 250 V secondo la norma VDE 0680/6) disponibili in una robusta borsa pieghevole in tessuto con chiusura a strappo e passante per cintura.

Vantaggi:

Strumento di ricerca degli utensili "Take it Easy" con codifica cromatica dei profili **per un ritrovamento semplice e rapido.**

Contenuto:

Lame per viti a intaglio: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5

Lame per viti Phillips: PH1 e PH2

Lame per viti con impronta a croce Pozidriv: PZ1 e PZ2

Lame per viti Phillips/con intaglio (profilo combinato): PH/S1 e PH/S2 (profilo combinabile)

Lame per viti Pozidriv/con intaglio (profilo combinato): PZ/S1 e PZ/S2 (profilo combinabile)

Quadro: 8 mm e 1/4 pollici (lunghezza 89 mm)

Triangolo: 9 mm (lunghezza 89 mm)

Doppio risvolto: (lunghezza 89 mm)

Giravite cercafase n. art. 665030: Dim. 3

Impugnatura Kraftform per lame intercambiabili n. art. 667411: Dim. 1

Descrizione tecnica

Numero pezzi	18
Profilo di manovra	Chiavi a doppia mappa
Profilo di manovra	Giraviti a intaglio
Profilo di manovra	Giravite per viti imp. a croce Phillips
Profilo di manovra	Giravite per viti Pozidriv
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca triangolare
Profilo di manovra	Chiavi a bussola quadra
Profilo di manovra	Giraviti per viti con profilo combinato Phillips-intaglio
Profilo di manovra	Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Denominazione originale prodotto	KK VDE 18 Universal 1
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Cappuccio girevole	no
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Impugnatura Kraftform VDE singola Modello 1	667411 1
---	----------