



Cartuccia di precisione KOMET® M302, Modello: 20



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238310 20
GTIN	4047109082366
Classe articolo	24J

Descrizione

Esecuzione:

Idoneo per: n. art. 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M e 268878 BK8425.

Nota:

Impiego con la testina a regolazione micrometrica B301. Inserti adatti W30 sinistri e W30/W57 neutri.

Descrizione tecnica

Adatto per testina a regolazione micrometrica n. art. 238301	39; 44
Codice ISO Inserto	TO. X 06T1..
Set di viti per inserti	239653 6IP
Corsa di regolazione rapida S	3,5 mm
Ø Esterno D ₁	12 mm
Lunghezza utile L ₁	37,5 mm
Tipo di prodotto	Mandrino

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3
Impronta Torx Plus® 6IP

674252 6IP

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4
pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi
Trasmissione 6IP

239653 6IP