


**TNGA 160408, KBN05M, Modello: ME**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255661 ME
GTIN	4960664599158
Classe articolo	25H

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Inserti al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge; 2 o 3 taglienti per inserto.

Tipo: KBN05M

Esecuzione del tagliente: ME

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 200 m/min

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Condizione di taglio	continuo
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 200 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,2 mm/gir,
Esecuzione del tagliente	ME
Profondità di taglio $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Tipo	KBN05M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	CBN
Codice ISO Inserto	TNGA 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Attributo del nome del prodotto	KBN05M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
continuo	idoneo		
irregolare	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		