

Garant**Set di giraviti, Numero pezzi: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	667533 10
GTIN	4067263129929
Classe articolo	61F

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in **Haptoprene** e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio.

Doppia lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall'elevata durezza. Superficie nichelata e cromata. Punta brunite con grande precisione dimensionale.

Contenuto:

2 lame per viti a intaglio: 0,8x4 mm / 0,6x3,5 mm; 1,2x6 mm / 1x5 mm

1 Lama per viti Phillips: Dim. 1 / Dim. 2

1 lama per Pozidriv: Dim. 1 / Dim. 2

2 Lame per viti Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

2 lame per esagono: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

1 portabit: 1 pz.

1 impugnatura bicomponente: 1 pz.

Fornitura:

Inclusa busta avvolgibile in tessuto.

Descrizione tecnica

Profilo di manovra	Giravite a intaglio
--------------------	---------------------

Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali
Profilo di manovra	Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Profilo di manovra	Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi	10
Materiale impugnatura	bicomponente in Haptoprene
Cappuccio girevole	no
Funzione cricchetto	no
Lama per alesare a mano fornita in dotazione	no
Impugnatura telescopica	no
Tipo di prodotto	Giravite compl. isolato