

**Cartuccia di precisione KOMET® M302, Modello: 30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	238310 30
GTIN	4047109082373
Classe articolo	24J

Descrizione**Esecuzione:**

Idoneo per: n. art. 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 e 268887 K10.

Nota:

Impiego con la testina a regolazione micrometrica B301. Inserti adatti W30 sinistri e W30/W57 neutri.

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239653 8IP3
Codice ISO Inserto	TO.X 0902..
Adatto per testina a regolazione micrometrica n. art. 238301	47; 56
Corsa di regolazione rapida S	5 mm
Ø Esterno D ₁	16 mm
Lunghezza utile L ₁	45 mm

Tipo di prodotto

Mandrino

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3
Impronta Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi
Trasmissione 8IP3

239653 8IP3

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4
pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50