


VNGA 160404, KBN35M, Modello: MET

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 255679 MET |
| GTIN | 4960664544851 |
| Classe articolo | 25H |

Descrizione
Esecuzione:

Inserti al CBN con rivestimento **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 o 3 taglienti per inserto con speciale smussatura per ottime prestazioni nel taglio interrotto.

Tipo: KBN35M

Esecuzione del tagliente: MET

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 0,3 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 180 m/min

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Profondità di taglio a_p | 0,1 - 0,3 mm |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Esecuzione del tagliente | MET |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 100 - 180 m/min |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Avanzamento f | 0,1 - 0,2 mm/gir, |
| Tipo | KBN35M |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura |
| Materiale da taglio | CBN |
| Codice ISO Inserto | VNGA 160404 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 |
| Attributo del nome del prodotto | KBN35M |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| irregolare | limitatamente adatto | | |
| interrotto | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |