

**Nastro adesivo rinforzato Resistente ai raggi UV, trasparente, Larghezza x Lunghezza (mmx m): 48X20****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Classe articolo	08M

**Descrizione****Esecuzione:**

Ultra Power Clear di tesa® è stato sviluppato per applicazioni in ambienti interni ed esterni. Grazie alla sua elevata resistenza alla temperatura e ai raggi UV, può essere utilizzato anche con condizioni meteorologiche estreme e a temperature comprese tra -10 °C e +90 °C. Il nastro di riparazione trasparente è ideale per le attività all'aperto, ma ovviamente fornisce anche un valido supporto per le riparazioni (temporanee) casalinghe.

**Nota:**

La durata minima indicata dei prodotti tesa® è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	20 m
Larghezza	48 mm
Resistenza alla trazione	3,5 N/mm
Denominazione originale prodotto	4665

Resistente ad alte temperature fino a	-10 - 90 °C
Temperatura di immagazzinamento	15 - 35 °C
Forza adesiva su acciaio	0,9 N/mm
Massa adesiva	Gomma sintetica
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Colore	trasparente
Umidità dell'aria magazzino	50 - 70 %
Materiale supporto	Pellicola in PE
Finezza del tessuto	30 mesh
Elasticità	27 %
Guaina conduttrice presente	no
Spessore	0,17 mm
Attributo del nome del prodotto	trasparente
Tipo di prodotto	Nastro adesivo