



## Cartuccia di precisione KOMET® M302, Modello: 50



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	238310 50
GTIN	4047109082397
Classe articolo	24J

### Descrizione

#### Esecuzione:

Idoneo per: n. art. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M e 268888 BK8425.

#### Nota:

**Impiego con la testina a regolazione micrometrica B301.** Inserti adatti W30 sinistri e W30/W57 neutri.

### Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	239653 10IP
Adatto per testina a regolazione micrometrica n. art. 238301	79; 93
Codice ISO Inserto	TO.X 1403..
Corsa di regolazione rapida S	8 mm
Ø Esterno D <sub>1</sub>	25 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	77,5 mm
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus®10 pezzi Trasmissione 10IP	239653 10IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,8 Nm	211750 2,8
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 10IP	674252 10IP