

Garant**CNGA 120404, KB7205, Campo di impiego: HART**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255703 HART
GTIN	4045197511416
Classe articolo	21H

Descrizione

Esecuzione:

Materiale da taglio a base di ceramica di alta qualità e resistente alle alte temperature per l'uso affidabile su materiali duri e di difficile lavorazione.

KB 7205: ceramica al carburo di titanio e ossido di alluminio rivestita per la lavorazione di materiali con durezza fino a 68 HRC.

Tipo: KB7205

Esecuzione del tagliente: 0,2 mm×25°

Profondità di taglio a_p : 0,1 - 0,9 mm

Avanzamento f: 0,05 - 0,15 mm/gir,

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,4 mm
Campo di applicazione	DURO

Profondità di taglio a_p	0,1 - 0,9 mm
Esecuzione del tagliente	0,2 mm×25°
Tipo	KB7205
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	Ceramica
Codice ISO Inserto	CNGA 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Attributo del nome del prodotto	KB7205
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 55 HRC	idoneo	250 m/min	H
Acciaio < 60 HRC	idoneo	210 m/min	H
Acciaio < 67 HRC	idoneo	180 m/min	H
GG(G)	limitatamente adatto	250 m/min	K
continuo	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		