

**Accumulatore agli ioni di litio ricaricabile, Modello: AA2000****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081568 AA2000
GTIN	4013674193974
Classe articolo	08C

Descrizione**Esecuzione:**

Batteria Micro AA al litio ANSMANN di alta qualità con Safety Board, per un'elevata sicurezza e presa di ricarica di tipo C integrata.

La Safety Board integrata protegge in caso di sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e scaricamento completo. Facile ricarica della batteria grazie al cavo di ricarica standard di tipo C. Come fonti di alimentazione possono essere impiegati, tra l'altro, un PC, una powerbank o un alimentatore USB (5 V). La batteria può essere caricata anche con un caricabatterie al litio (corrente di carica max. di 2,6 A). LED di stato carica sul polo positivo. Lampeggia in rosso in fase di carica. Quando la batteria è completamente carica, rimane illuminato di rosso. Durata max. della corrente di scarica 0,5 A, valore energetico 0,74 Wh.

Fornitura:

4x batteria agli ioni di litio mignon AA, modello 2000 + 4-in-1, cavo tipo C.

Descrizione tecnica

Capacità batteria	1800 mAh
Ricaricabile	sì
Tipo di batteria	Mignon, AA

Composizione chimica	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	4
Tensione batteria	1,5 V
Dimensioni internazionali	LR6
Tipo di prodotto	Batteria