

**Garant****Set GARANT Master Eco HB7130-2, destra, Dimensione codolo: 20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	255162 20
GTIN	4067263134077
Classe articolo	29W

**Descrizione****Fornitura:**

1× portainseri con bloccaggio n. art. 250000 e 40× inserti n. art. 250158 HB7130-2.

**Descrizione tecnica**

Inserto adatto	CN.. 1204..
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	25 mm
Lunghezza complessiva L	90 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Normativa	Norma interna
Normativa	DIN ISO 5610
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2020X12
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa