

Garant
Set GARANT Master Eco HB7130-2, sinistra, Dimensione codolo: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	255163 20
GTIN	4067263134091
Classe articolo	29W

Descrizione
Fornitura:

1× portainseriti con bloccaggio n. art. 250001 e 40× inserti n. art. 250158 HB7130-2.

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Norma	Norma interna
Norma	DIN ISO 5610
Lunghezza della testina L ₁	30 mm
Insero adatto	CN.. 1204..
Lunghezza complessiva L	90 mm
Dimensione codolo	20 mm
Codice ISO portautensile	PCLNR/L 2020X12
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	95 grado
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna

Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto	Portainseri con bloccaggio a staffa