

**Spazzola a tazza filo in INOX 0,30 mm, Ø Spazzola D1: 80mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5732 80
GTIN	4067263136149
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Filo ondulato saldamente unito al corpo in acciaio. Per l'impiego su smerigliatrici angolari e macchine fisse.

Con **filettatura interna M14**.

Come n. art. 573205. Con **filettatura interna M14**.

Uso:

Per la lavorazione di superfici, per sbavare, togliere la ruggine, lucidare, asportare colore, mani di fondo, vernice, scorie, ecc.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M14
Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Ø Spazzola D ₁	85 mm
Lunghezza utile H ₁	25 mm
Spessore setole	0,3 mm
Materiale guarnizione	filo INOX
Trecce	ondulata
Tipo di prodotto	Spazzola a tazza

Accessori

Spazzola a tazzafile in INOX 0,30 mm Ø spazzola D1 80 mm

573205 80