


**HOLEX****Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm, Ø Spazzole D1×Ø Foro d 1 /  
Filettatura M: 115X22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5712 115X22
GTIN	4067263136194
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

Spazzola circolare diritta con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura.** Corrisponde al n. art. 571203.

**Uso:**

Per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravnivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme. **Intrecciato verso sinistra** per evitare una torsione precoce.

**Descrizione tecnica**

Numero di trecce	20
Ø Spazzola D <sub>1</sub>	115 mm
Lunghezza utile H <sub>1</sub>	24 mm
Ø Foro d <sub>1</sub>	22 mm
Numero massimo giri	12500 min <sup>-1</sup>
Spessore setole	0,5 mm
Larghezza utile L <sub>1</sub>	14 mm

Materiale guarnizione	filo in acciaio
Tipo di prodotto	Spazzola circolare

---

## Accessori

Spazzola circolare filo in acciaio 0,50 mm Ø Spazzole D1 × Ø Foro d 1 / filettatura M 115X22 mm	571203 115X22
---	---------------