

HOLEX**Spazzola conica a centro depresso filo in acciaio 0,50 mm, Ø Spazzole D1×
Filettatura M: 125XM14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5713 125XM14
GTIN	4067263136521
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Spazzola conica a centro depresso con filo liscio da 0,50 mm, **intrecciato** e saldamente unito al corpo in acciaio. **Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all'usura. Come n. art. 571303.**

Uso:

Intrecciato verso sinistra per evitare una torsione precoce.

Ideale per la lavorazione di punti difficilmente accessibili e per lavori di spazzolatura come per esempio disincrostazione, rimozione di ruggine, scorificazione, ravnivatura, intonacatura di parti in metallo, pulizia delle assi per casseforme.

Con **filettatura interna M14**, per l'attacco diretto **su smerigliatrici angolari**.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M14
Numero massimo giri	12500 min ⁻¹
Larghezza utile L ₁	12 mm
Materiale guarnizione	filo in acciaio
Trecce	intrecciato verso sinistra
Tipo di prodotto	Spazzola conica

Accessori

Spazzola conica a centro depressofilo in acciaio 0,50 mm Ø
spazzole D1×filettatura M 125XM14 mm

571303 125XM14