

Garant**Disco abrasivo lamellare long life CER conico, Ø 115 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5224 120
GTIN	4067263136569
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

- **Grana ceramica autoaffilante (CER) di alta qualità per il massimo potere abrasivo e una minima pressione di contatto.**
- **Rivestimento abrasivo per la lavorazione a freddo.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello di usura ideale e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Platello ergonomico in plastica e poliestere con sistema antivibrazioni (retrattile).**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari potenti.**

long life - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**.
Conforme a 565224.

Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	inclinato
Contenuto	100
Ø Foro	22,23 mm

Grana	120
Ø Disco	115 mm
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Rivestimento abrasivo di raffreddamento	sì
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatta		
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	limitatamente adatta		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

Accessori

Disco abrasivo lamellarelong life CER conico Grana 120	565224 120
--	------------

