

**Garant****Disco abrasivo lamellare speed ZA piatto, Ø 115 mm, Grana: 60**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5274 60
GTIN	4067263136750
Classe articolo	GGN

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.**
  - **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
  - **Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
  - **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
  - **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**
- speed** - disposizione in piano delle lamelle per un **alto volume di asportazione del truciolo** e una durata elevata.

**Come n. art. 565274.**

### Uso:

Smussatura precisa, lavorazione di bordi e lavorazione in piano.

## Descrizione tecnica

Descrizione della forma	piatto
Ø Foro	22,23 mm
Grana	60

Contenuto	100
Ø Disco	115 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 115 mm
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

## Accessori

Disco abrasivo lamellarespeed ZA piatto Grana 60	565274 60
--	-----------