

**Garant**
**Disco abrasivo lamellare long life ZA conico, Ø 125 mm, Grana: 120**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5265 120
GTIN	4067263136811
Classe articolo	GGN

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Corindone in zirconio (ZA) di qualità premium per la massima potenza abrasiva.**
- **Robusto tessuto misto poliestere-cotone per garantire un livello ideale di usura e una maggiore stabilità nell'impiego sui bordi.**
- **Robusto platorello in fibra di vetro per una pressione di contatto ottimale.**
- **Per l'impiego universale su acciaio e INOX.**
- **Massimi risultati con smerigliatrici angolari di tutte le classi di potenza.**

**long life** - disposizione estremamente compatta delle lamelle per la **massima durata**.

Conforme a 565265.

### Uso:

Per qualsiasi lavoro di rettifica, lavorazione in piano, asportazione e lavorazione di bordi.

## Descrizione tecnica

Descrizione della forma	inclinato
Grana	120
Contenuto	100
Ø Foro	22,23 mm

Ø Disco	125 mm
Materiale abrasivo	Zirconio (ZA)
Sigla materiale abrasivo	ZA
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo lamellare

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	limitatamente adatta		
GG(G)	idonea		
Uni	idonea		
a secco	idonea		

### Accessori

Disco abrasivo lamellare long life ZA conico Grana 120	565265 120
--	------------