

Garant**Disco per troncatura in INOX EXTRA SOTTILE, Ø Disco / Numero di pezzi:
178/100**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5272 178/100
GTIN	4067263136989
Classe articolo	GGN

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per **INOX**.

Nuova **esecuzione ad alte prestazioni** realizzata con la tecnologia più avanzata, vantaggiosa in termini di produttività e con un'ottima sensazione di taglio. **Maggiore potenza di taglio** grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava, durata straordinaria, **comportamento di imbocco migliorato**.

I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura **rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo**. **Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave. Come n. art. 563272.**

Specifica:

A46-BF.

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	1,6 mm
Ø Disco	178 mm
Contenuto	100

Per spessori materiale	7,7 - 8 mm
Descrizione della forma	diritto
Specifica	A46-BF
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	Raggio grado
Ottimizzato per il materiale	INOX
Macchina di propulsione	Smerigliatrice angolare
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioniEXTRA
SOTTILE, INOX Ø Disco 178 mm

563272 178