



**Disco per troncatura "2 in 1", Ø disco / numero di pezzi: 115/100**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG5505 115/100
GTIN	4067263137009
Classe articolo	GGN

## Descrizione

### Esecuzione:

**Disco per troncatura universale per acciaio e INOX.**

### Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio massima  $v_c$  di 80 m/s.

### Specifica:

**A60R-BF.** Corrisponde a 563505.

### Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

## Descrizione tecnica

Ø Disco	115 mm
Contenuto	100
Larghezza disco	1 mm
Ø Foro	22,23 mm
Specifica	A60R-BF

Numero massimo giri	13300 min <sup>-1</sup>
Descrizione della forma	diritte
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	Raggio grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

## Accessori

Disco per troncatura"2 in 1" Ø Disco 115 mm	563505 115
---	------------