

Garant**Disco abrasivo per sgrossatura universale (formato convenienza)****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5010 178X7/50
GTIN	4067263135470
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

- La grana, il legante, gli additivi abrasivi nonché il rinforzo dei dischi abrasivi per sgrossatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per la massima capacità di asportazione e la durata.
- **Forme:** dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
- **Angolo di rettifica** da 20° a 30°
- **Impiego:** su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità periferica massima di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Per **impiego universale** su **INOX, acciaio** e ghisa. Corrisponde al n. art. 560010.

Specifica:

28-A30R-BFX.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	8500 min ⁻¹
Contenuto	50
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	178 mm

Larghezza disco	7 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Specifiche tecniche	A30R-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Ottimizzato per il materiale	INOX
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per sgrossatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Disco abrasivo per sgrossaturaUniversale Ø Disco ×
Spessore disco 178X7 mm

560010 178X7