

Garant**Fermo per viti 2GP70, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8062 50
GTIN	4067263136439
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP70**, ad alta resistenza. Per il fissaggio di viti prigioniere, cuscinetti a sfera e volventi che di norma non possono più essere allentati. Per giunti a vite sottoposti a forte sollecitazione.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Uso:

Bassa resistenza – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Completamente indurito dopo	3 - 6 h
-----------------------------	---------

Serie	GreenPlus
Punto di infiammabilità	100 °C
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Momento di scollamento minimo	35 - 45 Nm
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	resistente agli oli
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Colore	verde
adatto per campo d'impiego	Fermo per viti
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Uso universale
Spessore	1,09 g/cm ³
Smontaggio	pesante
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Capacità	50 ml
Forma	liquido
adatto per materiale	Metallo
Per misura del filetto M fino a	M20
Viscosità dinamica	300 - 900 mPas
Classe di resistenza	Alta resistenza
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Durata dalla data di produzione	24 mese
Base chimica	Metacrilato
Tipo di prodotto	Fermo per viti

Accessori

Frenafilletti2GP70 Contenuto 50 ml

088062 50

