

Garant**Fermo per viti 2GP90, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8063 50
GTIN	4067263136446
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

L'utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Modello **2GP90** a media resistenza. Guarnizione affidabile di corpi in ghisa e cordoni di saldatura. Anche per l'ancoraggio e il fissaggio successivi di viti di piccole dimensioni e pezzi cilindrici.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Uso:

Bassa resistenza – distacco facile con attrezzi normali. **Media resistenza** – distacco con attrezzi normali. **Alta resistenza** – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
------------------------------	--------------

Viscosità dinamica	10 - 20 mPas
Spessore	1,08 g/cm ³
Colore	verde
Durata dalla data di produzione	24 mese
adatto per materiale	Metallo
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Momento di scollamento minimo	10 - 15 Nm
Punto di infiammabilità	100 °C
Resistenza manuale secondo	40 - 60 min
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Serie	GreenPlus
Forma	liquido
Caratteristica	sigillante
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
adatto per campo d'impiego	Per sigillare filetti
adatto per campo d'impiego	Giunti a vite premontati
adatto per campo d'impiego	Fermo per viti
adatto per campo d'impiego	Uso universale
Base chimica	Metacrilato
Capacità	50 ml
Per misura del filetto M fino a	M6
Classe di resistenza	Resistenza media
Completamente indurito dopo	5 - 8 h
Tipo di prodotto	Fermo per viti

Accessori

Frenafilletti2GP90 Contenuto 50 ml

088063 50