

Garant**Mastice per filetti 5GP11, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8065 50
GTIN	4067263136460
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Modello **5GP11**. Tenuta contro acqua, aria compressa, gas, benzina, GPL nonché prodotti chimici. Tixotropico. L'additivo PTFE semplifica le operazioni di smontaggio. Specifico per la tenuta di raccordi filettati per tubi conici/cilindrici. Solidificandosi forma un rivestimento elastico.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Viscosità dinamica	15000 - 25000 mPas
Smontaggio	con attrezzo standard

Base chimica	Estere di metacrilato
Momento di scollamento minimo	5 - 15 Nm
Classe di resistenza	a bassa resistenza
Per misura del filetto in pollici	3 pollici
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Forma	liquido
adatto per materiale	Metallo
Completamente indurito dopo	1 - 3 h
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Punto di infiammabilità	100 °C
Durata dalla data di produzione	24 mese
Capacità	50 ml
Serie	GreenPlus
Per misura del filetto M fino a	M80
adatto per campo d'impiego	Collegamenti a vite
adatto per campo d'impiego	Sigillante per tubi
adatto per campo d'impiego	Filettatura gas
Resistenza manuale secondo	15 - 20 min
Colore	bianco
Spessore	1,09 g/cm ³
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Tipo di prodotto	Mastice

Accessori

Mastici per filetti5GP11 Contenuto 50 ml

088065 50