

Garant**Mastice per filetti 5GP77, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8066 50
GTIN	4067263136477
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Modello **5GP77**. Sigilla filettature gas coniche/cilindriche fino a 3 pollici (ad es. sistemi di condotte del gas). Resistente al calore.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Colore	giallo
Smontaggio	con attrezzo standard
Spessore	1,09 g/cm ³

Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Dimensione massima fessura	0,35 mm
Serie	GreenPlus
Viscosità dinamica	20000 - 40000 mPas
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
adatto per materiale	Metallo
adatto per campo d'impiego	Sigillante per tubi
adatto per campo d'impiego	Filettatura gas
Momento di scollamento minimo	20 - 30 Nm
Base chimica	Estere di metacrilato
Capacità	50 ml
Per misura del filetto in pollici	3 pollici
Classe di resistenza	Alta resistenza
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Per misura del filetto M fino a	M80
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Durata dalla data di produzione	24 mese
Forma	liquido
Punto di infiammabilità	100 °C
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	senza etichettatura
Tipo di prodotto	Mastice

Accessori

Mastici per filetti5GP77 Contenuto 50 ml

088066 50