

Garant**Mastice per filetti 5GP42, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8064 50
GTIN	4067263136453
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

I mastici per filetti impediscono le perdite di mezzi gassosi e liquidi. Questi prodotti vengono usati tipicamente per garantire la tenuta di filettature coniche di metallo nonché di pezzi di raccordo.

Modello **5GP42**. Sigillante per pezzi con filettatura in impianti o elementi di raccordo idraulici o pneumatici. Protezione efficace contro olio, acqua, idrocarburi e prodotti chimici.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Dimensione massima fessura	0,15 mm
Momento di scollamento minimo	15 - 25 Nm

Resistenza manuale secondo	10 - 20 min
Per misura del filetto in pollici	3/4 pollici
Classe di resistenza	Resistenza media
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Viscosità dinamica	400 - 800 mPas
Per misura del filetto M fino a	M26
adatto per materiale	Metallo
Forma	liquido
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Spessore	1,08 g/cm ³
Serie	GreenPlus
Smontaggio	con attrezzo standard
Colore	marrone
Capacità	50 ml
Base chimica	Estere di metacrilato
Punto di infiammabilità	100 °C
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Durata dalla data di produzione	24 mese
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Tipo di prodotto	Mastice

Accessori

Mastici per filetti5GP42 Contenuto 50 ml

088064 50