

Garant**Adesivo per crepe 6GP60, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8071 50
GTIN	4067263137320
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

La tecnica di sigillatura consiste nel collegare ermeticamente due o più componenti. L'applicazione della colla permette di creare un'unione stabile sfruttando l'intera superficie di contatto. Possibilità di un'elevata trasmissione della forza nonché di sollecitazioni dinamiche (ottima resistenza al taglio).

Modello **6GP60**. Per la riparazione di aree usurate e il ripristino degli accoppiamenti corretti. Adatto alle fessure di grandi dimensioni. Il prodotto solidificato può essere lavorato mediante foratura, fresatura o rettifica.

Proprietà:

Contenuto: 3 pezzi

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Descrizione tecnica

Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C

adatto per materiale	Metallo
adatto per campo d'impiego	Riparazione
adatto per campo d'impiego	Adesivo per crepe
Dimensione massima fessura	0,3 mm
Forma	pastoso
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C
Punto di infiammabilità	100 °C
Momento di scollamento minimo	18 Nm
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Caratteristica	resistente alle sollecitazioni meccaniche
Viscosità dinamica	200000 - 600000 mPas
Base chimica	Metacrilato
Classe di resistenza	Alta resistenza
Capacità	50 ml
Durata dalla data di produzione	24 mese
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Per misura del filetto M fino a	M20
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Colore	argento
Serie	GreenPlus
Spessore	1,13 g/cm ³
Tipo di prodotto	Sigillante

Accessori

Sigillante6GP60 Contenuto 50 ml

088071 50