

**Garant****Mastici per guarnizioni piatte 5GP73, Contenuto: 50ml****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG8068 50
GTIN	4067263136491
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

Mastice che indurisce in assenza di aria riempiendo lo spazio tra le superfici metalliche a contatto.

Modello **5GP73**. Mastice per superfici tissotropico di media resistenza per la tenuta di parti filettate metalliche. Tenuta di coperture, flange e superfici. Pellicola sigillante a indurimento rapido, leggermente flessibile.

**Proprietà:**

Contenuto: 3 pezzi

**Nota:**

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

**Descrizione tecnica**

Colore	verde
Base chimica	Metacrilato anaerobico
Campo di impiego temperatura	-55 - 180 °C

Classe di resistenza	Resistenza media
Viscosità dinamica	35000 - 60000 mPas
Forma	liquido
Punto di infiammabilità	100 °C
Capacità	50 ml
adatto per campo d'impiego	Collegamento flangiato
adatto per campo d'impiego	Per sigillare superfici
Durata dalla data di produzione	24 mese
adatto per materiale	Metallo
Caratteristica	resistente all'olio
Caratteristica	resistente all'acqua
Caratteristica	Fluorescenza ai raggi UV
Spessore	1,11 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di immagazzinamento	5 - 23 °C
Sostenibilità	GARANT GreenPlus
Momento di scollamento minimo	10 - 20 Nm
Serie	GreenPlus
Resistenza manuale secondo	5 - 15 min
Dimensione massima fessura	0,2 mm
Completamente indurito dopo	3 - 6 h
Tipo di prodotto	Mastice

## Accessori

Mastici per superfici 5GP73 Contenuto 50 ml

088068 50