

**Nastro adesivo rinforzato, nero, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 48X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3766 48X50
GTIN	4067263137610
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. **riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio**).

Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 2 settimane.

Nastro telato con adesivo Hotmelt per eseguire semplici lavori di incollaggio e riparazione.

Anche idrorepellenti grazie a una laminazione in PE. Utilizzabile in numerosi lavori di copertura e incollaggio. Specifico per applicazioni che richiedono elevati standard in termini di resistenza allo strappo. Facile da srotolare e strappare, risultando persino resistente all'abrasione.

Di uso universale per lavori di riparazione.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Descrizione tecnica

Particolarità	con strappo manuale
Lunghezza	50 m
Colore	nero

Materiale supporto	Tessuto
Resistenza alla trazione	3,5 N/mm
Larghezza	48 mm
Durata minima	12 mese
Guaina conduttrice presente	no
Elasticità	25 %
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Massa adesiva	Gomma sintetica
Applicazione	Imballare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Legare
Applicazione	Mascherare
Forza adesiva su acciaio	0,75 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a	75 °C
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Spessore	0,17 mm
Tipo di nastro adesivo	su un lato
Finezza del tessuto	32 mesh
Attributo del nome del prodotto	nero
Tipo di prodotto	Nastro adesivo

Accessori

Nastro adesivo rinforzato larghezza × lunghezza (mm×m)
48X50

083766 48X50