


HOLEX**Nastro adesivo in PCV, rosso, Larghezza × Lunghezza (mm×m): 50X33**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3794 50X33
GTIN	4067263137689
Classe articolo	00N

Descrizione

Esecuzione:

Nastri adesivi universali adatti a molteplici campi di impiego (come ad es. **riparazione, protezione, incollaggio e imballaggio**).

Nastro di protezione in PVC liscio composto da una pellicola elastica in PVC morbido. Ideale per la protezione di superfici lisce (come ad es. legno, alluminio o vetro).

Durata d'impiego negli ambienti interni ed esterni fino a 3 settimane.

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Raccomandazioni:

Prima dell'incollaggio controllare se la superficie è idonea.

Descrizione tecnica

Elasticità	120 %
Larghezza	50 mm
Resistenza alla trazione	1,67 N/mm
Massa adesiva	Gomma naturale

Tipo di nastro adesivo	su un lato
Guaina conduttrice presente	no
Umidità dell'aria magazzino	50 %
Temperatura di immagazzinamento	20 °C
Particolarità	flessibile
Lunghezza	33 m
Forza adesiva su acciaio	0,11 N/mm
Spessore	0,13 mm
Resistente ad alte temperature fino a	40 °C
Applicazione	Attaccare
Applicazione	Incollare
Applicazione	Legare
Applicazione	Fissare
Applicazione	Sigillare
Applicazione	Mascherare
Applicazione	Incollare
Materiale supporto	Pellicola in PVC
Colore	rosso
Durata dalla data di produzione	12 mese
Attributo del nome del prodotto	rosso
Tipo di prodotto	Nastro adesivo

Accessori

Nastro adesivo in PCV larghezza × lunghezza (mm×m)
50X33

083794 50X33