

**Magnete cilindrico piatto con piastra di protezione, AlNiCo, Ø: 29mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5944 29
GTIN	4067263137733
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

- **Magnete piatto incassato nel rivestimento di protezione in acciaio.**
- **Fissaggio del magnete dal basso tramite foro con svasatura.**
- **Materiale magnetico termostabile fino a massimo 450 °C (Dim. 19 fino a 100 °C).**

Proprietà:

Contenuto: 10 pezzi

Uso:

Realizzazione di dispositivi.

Descrizione tecnica

Forza di tenuta nominale	50 N
Ø Foro di fissaggio	5,2 mm
Ø	28,5 mm
Altezza	8,7 mm
Materiale superficie	Acciaio
Materiale nucleo del magnete	AlNiCo

Tipo di prodotto

Magnete cilindrico

AccessoriMagnete cilindrico piatto con piastra di protezione Ø 29
mm

085944 29