

**Magnete cilindrico con piastra di protezione, AlNiCo, Ø: 27mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5940 27
GTIN	4067263137757
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Nessuna compromissione del magnete durante la lavorazione del rivestimento in acciaio.**
- **La forza magnetica è diretta verso il basso grazie all'inserimento nell'anello di alluminio.**
- **Filettatura di fissaggio nella superficie magnetica.**
- **Materiale magnetico termostabile fino a massimo 220 °C.**

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

**Uso:**

Montaggio in dispositivi, per il fissaggio o il sollevamento.

**Descrizione tecnica**

Forza di tenuta nominale	61 N
Termostabilità massima	220 °C
Altezza	25 mm
Filettatura di fissaggio nella testa magnetica	M6 mm
Materiale superficie	Acciaio
Ø	27 mm

Materiale nucleo del magnete	AlNiCo
Tipo di prodotto	Magnete cilindrico

---

## Accessori

Magnete cilindrico con piastra di protezione Ø 27 mm	085940 27
--	-----------