

**TMSERROR, Confronto granulometrico: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG5880 40
GTIN	4067263137795
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

Spazzola abrasiva Ø 100x100 mm con disposizione a ventaglio delle lamelle. Foro dell'attacco Ø 19 mm con sede multipla.

come 568480.

**Tela abrasiva ripiegata sinusoidale** senza bordo tagliato.

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

**Funzione:**

A chiusura differenziata significa che la chiave può aprire e chiudere solo **una** serratura o un cilindro alla volta.

**Uso:**

Tessuto ondulato – per opacizzazione pulita e lucidatura (**come n. art. 568480**).

**Contenuto:**

**8 rulli / confezione.**

**Fornitura:**

Lucchetto con 3 chiavi.

**Nota:**

**Vendute solo in set di confezioni, no consegne singole! Informazioni di ordinazione: 1 set = 1 confezione.**

Per la compensazione della larghezza di spazzole sottili di Ø 100x50 mm, set di anelli distanziali n. art. 568439.

## Descrizione tecnica

Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Ø Rullo	100 mm
Larghezza rullo	100 mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 100×100 mm
Tipo di prodotto	Spazzola lamellare abrasiva in tessuto non tessuto

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a secco	idoneo		

## Accessori

Lucchettoad apertura con chiave diversa Ø Larghezza  
corpo 40 mm

---

085880 40