



## Lampada tascabile a LED, nera con batterie, Modello: 160



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1533 160
GTIN	4067263137962
Classe articolo	00N

### Descrizione

#### Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato.

**Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.**

- **Protezione antirotolamento.**
- **Rivestimento in gomma del pulsante.**

Con testa della lampada **focalizzabile**.

#### Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

### Descrizione tecnica

Durata	9 h
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Funzione torcia	Focalizzazione

Lunghezza complessiva	160 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Tipo di batteria	Mignon AA
Zona ATEX	Nessuna
Corrente di illuminazione	250 lm
Numero di batterie contenute	10
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

## Accessori

Lampada tascabile a LED, nera con batterie Modello 160	081533 160
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081551 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081552 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081553 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081554 LR6
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR6	081559 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6