

**Lampade tascabili a LED con batterie, Colore: BLACK****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1437 BLACK
GTIN	4067263137931
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato.

**Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.**

- **Protezione antirotolamento.**
- **Rivestimento in gomma del pulsante.**

Con testa della lampada **focalizzabile**.

Disponibile in diversi colori.

**Proprietà:**

Contenuto: 5 pezzi

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Descrizione tecnica**

Autonomia Livello 2	12 h
Lampadine	Modulo LED

Numero di batterie contenute	15
Corrente di illuminazione	250 lm
Tipo di batteria	Micro, AAA
Funzione torcia	Focalizzazione
Lunghezza complessiva	143 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Zona ATEX	Nessuna
Corrente di illuminazione Livello 2	100 lm
Grado di protezione IP	IP 54
Colore corpo	BLACK
Durata	4 h
Ø Testa	27 mm
In dotazione borsa a tracolla	no
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

## Accessori

Lampade tascabili a LED con batterie Colore BLACK	081437 BLACK
Portabatterie Esecuzione 3AAA	081506 3AAA
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3