

**Lampada tascabile a LED, nera con batterie, Modello: 94****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1533 94
GTIN	4067263137986
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato.

Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.

- **Protezione antirotolamento.**
- **Rivestimento in gomma del pulsante.**

Con testa della lampada **focalizzabile**.

- **Piccolo e maneggevole, ma estremamente luminoso.**
- **Con pratico anello portachiavi.**

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	35 lm
Tipo di batteria	Micro, AAA

Zona ATEX	Nessuna
Numero di batterie contenute	5
Funzione torcia	Focalizzazione
Durata	7 h
Lunghezza complessiva	94 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Grado di protezione IP	IP 54
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Lampada tascabile a LED, nera con batterie Modello 94	081533 94
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3