



Lampada tascabile a LED, nera con batterie, Modello: 117



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG1533 117
GTIN	4067263137979
Classe articolo	00N

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato.

Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.

- **Protezione antirotolamento.**
- **Rivestimento in gomma del pulsante.**

Con testa della lampada **focalizzabile**.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 54
Lunghezza complessiva	117 mm
Tipo di batteria	Mignon AA

Corrente di illuminazione	160 lm
Zona ATEX	Nessuna
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Durata	5 h
Funzione torcia	Focalizzazione
Numero di batterie contenute	5
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Lampada tascabile a LED, nera con batterie Modello 117	081533 117
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081551 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081552 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081553 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081554 LR6
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR6	081559 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6