

HOLEX**Lampada tascabile a LED con batteria, Modello: 150****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG1363 150
GTIN	4067263138037
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta lampada tascabile a LED ricaricabile, realizzata in alluminio anodizzato. **La commutazione a 2 stadi con funzione boost** aggiuntiva offre **un'eccellente potenza luminosa** per tutti i tipi di applicazione. La regolazione del fuoco a una mano permette una regolazione rapida e semplice del cono di luce.

- **Monitoraggio di carica e scarica tramite LED colorato nell'interruttore.**
- **Lunga durata con potenza luminosa costante.**
- **Presenza di ricarica USB-C.**
- **Protezione antirotolamento.**
- **Con testa della lampada focalizzabile.**

Proprietà:

Contenuto: 4 pezzi

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB-C e batteria. Con cinturino da polso.

Nota:

Per batterie di ricambio adatte vedi n. art. 081365

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione Boost	700 lm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lampadine	Lampada LED
Durata	1,5 h
Ø Testa	28 mm
Tensione batteria	3,7 V
Grado di protezione IP	IP 54
Peso	95 g
Lunghezza complessiva	144 - 154 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Corrente di illuminazione	400 lm
Durata illuminazione Boost	30 s
Numero di batterie contenute	4
Corrente di illuminazione Livello 2	140 lm
Funzione torcia	Focalizzazione
Valore CRI	>80
Capacità batteria	1,6 Ah
Batteria intercambiabile	sì
Autonomia Livello 2	5 h
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Lampada tascabile a LED con batteria Modello 150	081363 150
Accumulatore di ricambio 16650	081365 16650