

**Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile, Ø Interno raccordo tubo: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG0172 6
GTIN	4067263138112
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

Giunti a chiusura rapida, valore nominale 7,2. Potenza di flusso 1000 l/min (aria). Materiale: ottone (lucido). Pressione di esercizio: PN 35 bar / Temperatura: da -20 °C a +100 °C.

**Proprietà:**

Contenuto: 10 pezzi

**Descrizione tecnica**

Ø Interno raccordo tubo	6 mm
Valore della portata	1000 l/min
Pressione massima di esercizio	35 bar
Tipo di prodotto	Giunto

## Accessori

Accoppiamento rapido con raccordo per tubo flessibile Ø  
Interno raccordo tubo 6 mm

---

080172 6