

Garant**Giunto di sicurezza filettatura esterna, Filettatura di raccordo esterna:
1/4pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG0270 1/4
GTIN	4067263138143
Classe articolo	00N

Descrizione**Esecuzione:**

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.
Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Nota:

Nippli adatti n. art. 080290 – 080293.

La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.

Descrizione tecnica

Valore della portata	2250 l/min
Pressione massima di esercizio	16 bar

Filettatura di raccordo esterna	1/4 pollici
Tipo di prodotto	Giunto

Accessori

Giunto di sicurezza con filettatura esterna Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici	080270 1/4
Nipplo con filettatura esterna Set di 5 pezzi Filettatura di raccordo esterna 1/4 pollici	080290 1/4