

**Garant****Giunto di sicurezza filettatura interna, Filettatura interna di raccordo:  
3/8pollici****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG0271 3/8
GTIN	4067263138181
Classe articolo	00N

**Descrizione****Esecuzione:**

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.  
Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

**Proprietà:**

Contenuto: 5 pezzi

**Nota:**

Nippli adatti n. art. 080290 – 080293.

**La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.**

**Descrizione tecnica**

Valore della portata	2250 l/min
Pressione massima di esercizio	16 bar

Filettatura interna di raccordo	3/8 pollici
Tipo di prodotto	Giunto

---

## Accessori

Giunto di sicurezza con filettatura interna Filettatura interna di raccordo 3/8 pollici	080271 3/8
Nipplo con filettatura interna Set di 5 pezzi Filettatura interna di raccordo 3/8 pollici	080291 3/8