

**Garant****Giunto di sicurezza raccordo tubo, Ø Interno (nominale) raccordo tubo: 8mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG0272 8
GTIN	4067263138204
Classe articolo	00N

## Descrizione

### Esecuzione:

Il dispositivo di sicurezza a frizione GARANT è un giunto ad alte prestazioni con capacità di flusso estremamente elevata, realizzato in acciaio zincato. Migliore impiego con una sola mano.

Flusso: 2250 l/min, pressione di esercizio massima 16 bar. conforme allo standard ISO 4414 e alla norma EN 983.

### Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

### Nota:

Nippli adatti n. art. 080290 – 080293.

**La serie GARANT soddisfa lo standard europeo 7,6 (Ø nominale 7,6 mm, modello Euro) ed è compatibile con tutti i comuni sistemi.**

## Descrizione tecnica

Pressione massima di esercizio	16 bar
Ø Interno (nominale) raccordo tubo	8 mm
Valore della portata	2250 l/min

Tipo di prodotto

Giunto

---

**Accessori**

Giunto di sicurezza con raccordo tuboraccordo tubo Ø  
Interno (nominale) raccordo tubo 8 mm

080272 8

Nipplo con raccordo tuboset di 5 pezzi Ø Interno  
(nominale) raccordo tubo 8 mm

080292 8

Nipplo con Stream Line Ø interno (nominale) raccordo  
tubo 8 mm

080293 8